

OFERTA SPECIALA DE PRIMAVARA

VALABILITATE 15.04 – 12.07.2013

Etuvele cu convecție forțată FD sunt acum la un preț special!

- ▶ **USCARE MAI RAPIDA CU ETUVELE FD DE LA BINDER DATORITA:**
- ▶ Condiții uniforme de uscare datorită tehnologiei de preîncalzire a camerei APT.line™
- ▶ Standard înalt în conformitate cu normele DIN 12880:2007-05 (27-point measurement)
- ▶ Gama largă de aplicații datorită domeniului de temperatură până la 300 °C
- ▶ Setare digitală a temperaturii cu precizie de un grad
- ▶ Timpi scurți de încălzire și de recuperare a căldurii

FD 53 Cod: **PCD 13007**

Pret standard ~~€ 1.361,-~~

PS* **€ 1.320,-**

FD 115 Cod: **PCD 13008**


Pret standard ~~€ 1.895,-~~

PS* **€ 1.838,-**

FD 240 Cod: **PCD 13009**

Pret standard ~~€ 3.111,-~~

PS* **€ 3.018,-**



Date tehnice



	FD 53	FD 115	FD 240
Dimensiuni exterioare			
Lungime (mm)	635	835	1035
Inaltime (incl. Picioare/roți) (mm)	620	705	825
Adancime (mm)	575	645	745
Incl. Maner usa (mm)	680	750	850
Numar de usi	1	1	2
Dimensiuni interioare			
Lungime (mm)	400	600	800
Inaltime (mm)	400	480	600
Adancime (mm)	340	410	510
Volum interior (l)	53	115	240
Numar rafturi (standard/max)	2 / 5	2 / 6	2 / 7
Incarcare per raft (kg)	15	20	30
Incarcare maxima permisa (kg)	40	50	70
Greutate (goala) (kg)	44	62	96
Date despre temperatura			
Domeniu de temperatura de la 5 °C peste ambient pana la (°C)	300	300	300
Variatia temperaturii la 150 °C (±K)	2	1,8	2
Fluctuatia temperaturii la 137 °C (±C)	0,3	0,3	0,3
Timp necesar de încălzire ¹⁾ până 150 °C (min)	24	28	24
Timp de revenire dacă ușa a fost deschisă 30 secunde ¹⁾ la 150 °C (min)	5	5	6
Date electrice			
Proectie carcasa conform EN 60529	IP 20	IP 20	IP 20
Tensiune nominala (±10%) 50/60 Hz (V)	230 1 N ~	230 1 N ~	230 1 N ~
Putere nominala (kW)	1,2	1,6	2,7
Consum energie la 150 °C (W)	429	544	850

¹⁾ la 98% din valoarea setata.

Toate datele tehnice sunt specificate pentru unitati echipate standard la temperatura ambientală de +25 °C și fluctuatii de tensiune de ±10%. Datele de temperatura sunt determinate în conformitate cu standardele de fabrica DIN 12880:2007-05, cu respectarea distantei fata de perete de 10% din inaltime, latime și lungime a incintei. Toate datele sunt valori tipice medii pentru seria respectiva de echipamente. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari tehnice daca este nevoie.



Analytic Laboratory
 Sos Pantelimon 223 | bl 200 | sc A | et 5 | apt 11 | sector 2
 Bucuresti | Romania | F6 OP 39 | cod 021599
 Tel: +40(0)21 250 22 44 | +40(0)21 205 90 18
 Fax: +40(0)21 250 10 70
 E-mail: office@analyticlaboratory.ro | www.analyticlaboratory.ro

BINDER
 Best conditions for your success

www.binder-world.com